



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-KANT-H18-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Накладной угловой профиль, выполненный в серебристом цвете.
- Компактные размеры.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент шириной до 13 мм.



13 мм



Накладной





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	049042
Модель	SL-KANT-H18-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	угловой
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×17.9×17.9 мм
Ширина площадки для лент	13.9 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	19 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на скобы-держатели
Необходимые компоненты:




- 1 / Закрепите скобы-держатели ⑥ на поверхности и выведите наружу кабель от блока питания светодиодной ленты. Просверлите отверстия в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстиях для кабеля питания светодиодной ленты проходные изоляционные втулки.



- 2 / Установите на профиль ① глухие заглушки ③ или заглушки с отверстием ⑤. Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите в профиль ① светодиодную ленту ④ и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле ① либо через отверстие в заглушке ⑤.




- 3 / Установите на профиль ① экран ②.



- 4 / Установите профиль ① в скобы-держатели ⑥ и подключите светодиодную ленту ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты ④.

Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.
Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



049155

SL-KANT-H18-2000 FLAT OPAL


Заглушка



049044

SL-KANT-H18 FLAT с отверстием

Заглушка



049043

SL-KANT-H18 FLAT глухая

Держатель



049045

SL-KANT-H18